

## UHP-M-NDT

型番	内容
UHP-M-NDT	365nm 非破壊検査用LED光源
UHP-M-NDT-Dual	UHP-M-NDTをビームスイッチャーで2本のリキッドライトガイドに光路分岐させ切替えができる仕様
LLG-5-NDT	コア径5mm リキッドライトガイド (長さ3M)
LLG-C-NDT	専用コリメータレンズ
PS-UHP-M	電源アダプタスペア
FCA-SMA-NDT	リキッドライトガイドではなく、小径のファイバー (POF) でご使用されたい場合のオプション * 詳細はご相談ください。

### UHP-M-NDT + LLG-5-NDT + LLG-C-NDT

\* RRES90061 に準拠した最小/最大作動距離(WD)と出力設定の例:

出力(%)	Min WD (@ 5000uW/cm <sup>2</sup> )	Max WD (@ 1200uW/cm <sup>2</sup> )
100	34 cm (13 inch)	64 cm (25 inch)
70	30 cm (12 inch)	56 cm (22 inch)
50	26 cm (10 inch)	53 cm (21 inch)
白色光	< 20 lux (< 2 fc)	

### UHP-M-NDT + 小径ファイバー (POF)使用時の出力例

Fiber型番	長さ	コア径(mm)	外径(mm)	NA	出力 (mW)
P40-LG500-063	4M	0.5	1.0	0.63	20
P20-LG1000-063	2M	1.0	2.2	0.63	45
P20-LG1000-050	2M	1.0	2.2	0.5	45
P20-LG1500-050	2M	1.5	2.2	0.5	100
P20-LG2000-050	2M	2.0	3.0	0.5	170